

Benefícios

- Grande capacidade de armazenagem;
- As rodas garantem uma fácil locomoção do contentor;
- Acesso rápido devido à ampla tampa.

Modo de Emprego

- Colocar o Kit em zonas de fácil acesso e de elevado risco de derrames;
- O tipo de absorventes a utilizar (folhas, rolos, chouriços, barreiras, almofadas) deverá ser escolhido consoante o que se pretende (conter, absorver ou prevenir);
- Para mais informações, consulte o respetivo folheto comercial do absorvente.

Contentores móveis

Descrição

Os Contentores móveis 105/309L são recomendados para o armazenamento de vários tipos de produtos dedicados à absorção, contenção, prevenção e eliminação de líquidos em total segurança. As suas rodas e o acesso fácil fazem deste Kit um elemento importante em armazéns com áreas com risco de derrame. Devido ao seu conteúdo diverso, este produto é essencial para qualquer sistema de gestão ambiental, segundo a norma ISO 14001.

Campo de Aplicação

Podem ser colocados dentro do local de trabalho como primeira resposta na absorção e contenção de todo o tipo de derrames ou no exterior em áreas de elevado risco, nomeadamente, zonas de armazenagem ou de transferência.

O Kit a ser adquirido deverá ter em consideração o tipo de líquido derramado. Deste modo, siga o código de cores vigente na indústria.

ABSORVENTES - ÓLEOS
Adequados para qualquer derrame de óleo, hidrocarbonetos, solventes e álcoois em ambiente terrestre.

ABSORVENTES - QUÍMICOS
Adequados para qualquer derrame de ácidos, óleos de corte, líquidos refrigerantes, bases, sangue, lixívia, água salgada, entre outros.

ABSORVENTES - UNIVERSAIS
Adequados para líquidos industriais tais como fluídos refrigerantes, óleos de corte, solventes, lubrificantes, dissolventes e água.



Conteúdo

Kit Contentor móvel 105L:

- » 50 Folhas espessura simples;
- » 5 Chouriços ø8 x 120cm;
- » 4 Almofadas 40 x 40cm;
- » 3 Sacos de recuperação;
- » 1 Embalagem de composto para selagem;
- » 1 Par de Luvas e 1 par de óculos.



Kit Contentor móvel 309L:

- » 200 Folhas de espessura simples;
- » 12 Chouriços ø8 x 120cm;
- » 5 Almofadas 40 x 40cm;
- » 5 Sacos de recuperação;
- » 1 Embalagem de composto para selagem;
- » 1 Par de Luvas e 1 par de óculos.

NOTA: Verificar a compatibilidade do líquido a ser tratado com os EPI fornecidos. Não aceitamos responsabilidades (luvas e óculos).

| Ref. | Nome do Produto | Dimensões (CxLxA) | Absorção (L) |
|--------|--------------------------------------|--------------------|--------------|
| 117132 | Kit Contentor móvel 105L (Óleos) | 460 x 480 x 920mm | 105 |
| 117133 | Kit Contentor móvel 309L (Óleos) | 580 x 650 x 1040mm | 309 |
| 117134 | Kit Contentor móvel 105L (Químicos) | 470 x 540 x 940mm | 105 |
| 117135 | Kit Contentor móvel 309L (Químicos) | 600 x 750 x 1070mm | 309 |
| 117136 | Kit Contentor móvel 105L (Universal) | 460 x 480 x 920mm | 105 |
| 117137 | Kit Contentor móvel 309L (Universal) | 600 x 750 x 1070mm | 309 |

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos utilizadores. As fotografias são meramente ilustrativas.